


SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serra-cavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità. I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

Resistenza meteorologica testata secondo ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabella 3, procedura A ciclo 1 a 5000 ore

contrassegnata individualmente con M-Print® PRO
Stampa facile e veloce con MultiMark THM

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | SlimFix, Segnafil e segnacavi, 7 -, 26 x 15 mm, rosso |
| N. d'ordine | 2799310000 |
| Tipo | SFX-VT 9/24 MM RT |
| GTIN (EAN) | 4064675261148 |
| CPZ | 1000 Pieza |

SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 26 mm | Altezza (pollici) | 1.0236 inch |
| Larghezza | 15 mm | Larghezza (pollici) | 0.5906 inch |
| Peso netto | 0.25 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------|
| Tipo di stampa | Neutro | Versione | esente da alogenzi |
| Larghezza | 15 mm | Classe d'infiammabilità UL 94 | HB |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 105 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C |
| Colori | rosso | Alogenzi | No |
| Materiale di base | Poliolefina, Poliuretano | Caratteri stampati | senza |
| Dimensioni del campo di sigillatura | 23.5 x 9 mm | Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|---------------------|
| Alogenzi | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm ² |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm |
| Varco fascetta serracavo | Piatto | Diametro esterno conduttore | 7 - |
| Fascetta serracavo compatibile | Plastica | Sezione di collegamento dei conduttori | 500 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|------------|
| Tipo | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Versione |
| N. d'ordine | 2448880000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| CPZ | 1 ST | |