

SU 10.16 BFSC P 35X 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore per circuito stampato, Vite di montaggio
N. d'ordine	2812340000
Tipo	SU 10.16 BFSC P 35X 14
GTIN (EAN)	4064675295495
CPZ	50 Pieza
Parametri prodotto	

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.35 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Materiale dei contatti Lega in rame Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984

Imballaggio

Lunghezza VPE 60.00 mm Larghezza VPE 60.00 mm
Altezza VPE 25.00 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.

Note

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002943