

VG 21 HQ MS68 17-20.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, ottone, nichelato
N. d'ordine	2814780000
Tipo	VG 21 HQ MS68 17-20.5
GTIN (EAN)	4064675301561
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 25 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max. 23 mm

Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello IP68

Apertura della chiave 1 30 mm

Grado di protezione IP68

Materiale di base ottone, nichelato

Diametro cavo, esterno, min. 17 mm

Alogenici esente da alogenici

Apertura della chiave 30 mm

Pressacavo PG 21

Filettatura (esterna) PG 21

Classificazioni

ETIM 8.0 EC000441

ETIM 10.0 EC000441

ECLASS 15.0 27-14-08-01

ETIM 9.0 EC000441

ECLASS 14.0 27-14-08-01