


THM PV EL 90 GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le radiazioni UV causano stress elevato e l'invecchiamento della plastica nell'applicazione esterna. Le nostre nuove etichette THM PV resistono a queste influenze e sono estremamente durevoli nell'utilizzo all'esterno.

Gli imballaggi dal design compatto sono i nostri PACK-PV. Si tratta di etichette di avvertenza stampate, che dovrebbero far parte della dotazione di base di un costruttore fotovoltaico professionale.

Riepilogo dei vantaggi:

- Resistenza agli agenti atmosferici testata secondo ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabella 3, procedura A ciclo 1 a 5000 ore
- Etichettata singolarmente con M-Print® PRO
- Stampa facile e veloce con il MultiMark THM

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 90 x , giallo
N. d'ordine	2817440000
Tipo	THM PV EL 90 GE 30M
GTIN (EAN)	4064675322757
CPZ	1 Pieza

THM PV EL 90 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch
Posizione verticale	90 mm	Altezza (pollici)	3.5433 inch
Lunghezza	30000 mm	Lunghezza (pollici)	1181.1 inch
Peso netto	290 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Versione	autoadesivo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	110 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	Colori	giallo
Alogeni	Sì	Lunghezza	30000 mm
Materiale di base	pellicola di vinile	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì	stampante compatibile	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì
---------	----


Marcatori per apparecchi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



THM PV EL 90 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione	
N. d'ordine	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
CPZ	1 ST		