IE-TO-RJ45-C-ZP-C5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC 60603-7-51

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Outlet guida di supporto, RJ45, IP20, Cat. 5
N. d'ordine	<u>2819260000</u>
Tipo	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
CPZ	10 Pieza



IE-TO-RJ45-C-ZP-C5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

nologazioni				
HS	Conforme			
mensioni e pesi				
so netto	15 g			
mperature				
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C	
mperatura di posa				
onformità ambientale del pr	odotto			
ato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
ACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
ati generali				
llegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45	
blaggio	Raccordo	Colori	beige, nero	
ateriale base della custodia	Plastica, PA 66 UL VO E63957	Categoria	Cat. 5	
perficie dei contatti	Oro su nichel	Tipo di montaggio	TS 35	
hermatura	non schermate	Grado di protezione	IP20	
eli di inserimento	750 (RJ45)			
oprietà elettriche				
gidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	
nsione nominale	50 V	Corrente di carico a 50 °C	1 A	
andard generali				
nnettori a norma	IEC 60603-7-51			
assificazioni				
114.0.0	50000040	ETIMA 7 O	F0000013	
IM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313	
IM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313	
IM 10.0	EC000313 19-17-01-25	ECLASS 9.0	27-44-03-20	
LASS 9.1		ECLASS 10.0	27-44-03-20	
LASS 11.0 LASS 13.0	27-44-03-20 27-44-03-20	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-03-20 27-44-03-20	
		LULASS 14.U	Z1-44-U3-ZU	
LASS 15.0	27-44-03-20			

Versione catalogo / Disegni

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

