

**IE-T0-RJ45-C-ZP-C5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC  
60603-7-51

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Outlet guida di supporto, RJ45, IP20, Cat. 5
N. d'ordine	<a href="#">2819260000</a>
Tipo	IE-T0-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
CPZ	10 Pieza

**IE-T0-RJ45-C-ZP-C5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	15 g
------------	------

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
Temperatura di posa		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Cablaggio	Raccordo	Colori	beige, nero
Materiale base della custodia	Plastica, PA 66 UL VO E63957	Categoria	Cat. 5
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Tipo di montaggio	TS 35
Schermatura	non schermate	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	750 (RJ45)		

**Proprietà elettriche**

Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
Tensione nominale	50 V	Corrente di carico a 50 °C	1 A

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 60603-7-51
--------------------	----------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

## IE-T0-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

