

RC D 4/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ripartitore H:**

il ripartitore H è dotato di quattro poli e si caratterizza per la sua versatilità e la sua classe di protezione IP68.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2819550000
Tipo	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° Certificato (cULus) E307231

Dimensioni e pesi

Diametro	20 mm	Peso netto	40 g
----------	-------	------------	------

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio	-25 °C...125 °C

Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzioneEsenzione RoHS (se applicabile/nota) 6cREACH SVHC Lead 7439-92-1SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	4	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Ottone	LED	No
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale base della custodia	PA 66
Diametro del cavo, max.	13 mm	Diametro del cavo, min.	7 mm
Materiale dei contatti	Ottone	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²	Tensione nominale	450 V
Corrente nominale	17.5 A	Grado di protezione	IP68
Collegamento schermato	Nessuno	Materiale anello filettato	Plastica
Sezione di collegamento, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento, min.	0.5 mm ²

Dati generali

Numero di poli	4	Codifica	nessuno
Filettatura del collegamento	M20	Superficie dei contatti	Ottone
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Forma	Femmina, Maschio
Materiale base della custodia	PA 66	Diametro del cavo, max.	13 mm
Diametro del cavo, min.	7 mm	Materiale dei contatti	Ottone
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
Tensione nominale	450 V	Corrente nominale	17.5 A
Grado di protezione	IP68	Materiale di base	PA 6.6
Collegamento schermato	Nessuno		

Dati generali

Numero di poli	4	Numero di uscite	3
Filettatura del collegamento	M20	Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale base della custodia	PA 66
Numero di ingressi	1		

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Spina di collegamento - sistema a vite



I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RC F P2 SP	Versione
N. d'ordine	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986 122376	
CPZ		
Tipo	RC M P2 SP	Versione
N. d'ordine	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986 122369	
CPZ		

M20

Calotte di protezione adatte alla famiglia FieldPower e WIPL con connettori tondi



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PC RC F	Versione
N. d'ordine	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
CPZ		
Tipo	PC RC M	Versione
N. d'ordine	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
CPZ		