

4-FOLD BLADE PS AM 12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche, Set di lame
N. d'ordine	<u>2819820000</u>
Tipo	4-FOLD BLADE PS AM 12
GTIN (EAN)	4064675343363
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni



4-FOLD BLADE PS AM 12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_		-	-
Omo	loga	ZIO	nı

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	26.8 mm	Profondità (pollici)	1.0551 inch	
Posizione verticale	1.6 mm	Altezza (pollici)	0.063 inch	
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch	
Peso netto	33.44 g			
Conformità ambientale d	del prodotto			
Ctata a sufamuità DallC	C			
Stato conformità RoHS	Conforme	0.4		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Nota importante				
Informazioni sul prodotto	1534740000 - Powerstripper AM 12 (from serial number 2019)			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778	
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778	
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01	
ECLASS 9.1	17-13-01-02	ECLASS 10.0	17-13-01-02	
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01	
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01	
ECLASS 15.0				

Versione catalogo / Disegni