

4-FOLD BLADE PS AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche, Set di lame
N. d'ordine	2819820000
Tipo	4-FOLD BLADE PS AM 12
GTIN (EAN)	4064675343363
CPZ	1 Pieza

4-FOLD BLADE PS AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	26.8 mm	Profondità (pollici)	1.0551 inch
Posizione verticale	1.6 mm	Altezza (pollici)	0.063 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	33.44 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Nota importante

Informazioni sul prodotto	1534740000 - Powerstripper AM 12 (from serial number 2019)
---------------------------	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		