

PC RC M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Calotte di protezione adatte alla famiglia FieldPower e WIPL con connettori tondi

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2820090000
Tipo	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto 3 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura ambiente -25 °C...125 °C

Temperatura d'esercizio -40 °C...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici del cavo

Tensione di isolamento <500 V (custodia/PE)

Dati tecnici generali

Materiale base della custodia PA 66 Grado di protezione IP67

Standard generali

N° Certificato (cULus) E307231

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-2 Grado di protezione IP67

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314

ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 14.0 27-44-02-08

ECLASS 15.0 27-44-02-08

Accessori**Spina di collegamento - sistema a vite**

I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RC F P2 SP	Versione	
N. d'ordine	2903200000		
GTIN (EAN)	4099986 122376		
CPZ			

Connettori DC

I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RC F P2 M20 SP	Versione	
N. d'ordine	2860640000		
GTIN (EAN)	4064675576655		
CPZ			