

**PC RC M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Calotte di protezione adatte alla famiglia FieldPower e WIPL con connettori tondi

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2820090000
Tipo	<a href="#">PC RC M</a>
GTIN (EAN)	4064675591405

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E307231

### Dimensioni e pesi

Peso netto 3 g

### Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura ambiente -25 °C...125 °C

Temperatura d'esercizio -40 °C...85 °C

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici del cavo

Tensione di isolamento <500 V (custodia/PE)

### Dati tecnici generali

Materiale base della custodia PA 66 Grado di protezione IP67

### Standard generali

N&deg; Certificato (cULus) E307231

### Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-2 Grado di protezione IP67

### Classificazioni

ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314

ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 14.0 27-44-02-08

ECLASS 15.0 27-44-02-08

**Accessori****Spina di collegamento - sistema a vite**

I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RC F P2 SP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2903200000</a>		
GTIN (EAN)	4099986 122376		
CPZ			

**Connettori DC**

I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RC F P2 M20 SP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2860640000</a>		
GTIN (EAN)	4064675576655		
CPZ			