

ESG-LP 9/15 MM SI




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 9 x 15 mm, argento		
N. d'ordine	<u>2836000000</u>		
Tipo	ESG-LP 9/15 MM SI		
GTIN (EAN)	4064675427964		
CPZ	15000 Pieza		



ESG-LP 9/15 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
D. C. P.O.	0.05	D (182 (18 2)	0.000: 1	
Profondità	0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch	
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0.3543 inch	
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0.5906 inch	
Peso netto	0.03 g			
Conformità ambientale del pi	rodotto			
Change and americal Dallic	Conformaciona			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione			
KEACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo, esente da alogeni	
Larghezza	15 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	argento	Alogeni	No	
Materiale di base	Poliammide	Caratteri stampati	senza	
Approvazione secondo UL 969	Sì	·		
Marcatori per apparecchi				
Alogeni	No			
			,	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
FOL 4.00 4.0.0	07.00.44.04	FOL 4 00 4 4 0	07.00.44.04	

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni



ESG-LP 9/15 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

