

**ESG-LP 9/15 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 9 x 15 mm, argento
N. d'ordine	<a href="#">2836000000</a>
Tipo	ESG-LP 9/15 MM SI
GTIN (EAN)	4064675427964
CPZ	15000 Pieza

## ESG-LP 9/15 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0.3543 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0.5906 inch
Peso netto	0.03 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo, esente da alogeni
Larghezza	15 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	argento	Alogeni	No
Materiale di base	Poliammide	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì		

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**

