

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cable, 6 kV, 600 V
N. d'ordine	2852960050
Tipo	CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050
GTIN (EAN)	4064675474661
CPZ	1 Pieza

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Lunghezza	50 m	Lunghezza (pollici)	1968.5039 inch
Peso netto	2832 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	Grigio (simile a RAL 7001)	Sezione del conduttore	1.5 mm ²
quantità di fili	2	Alogenici	Esente da alogenici a norma IEC 60754-2
Isolamento	TPE	Campo delle temperature, posa mobile,	85 °C max.
Campo delle temperature, posa mobile,	-25 °C min.	Campo delle temperature, posa fissa,	85 °C max.
Campo delle temperature, posa fissa,	-30 °C min.	Cavo materiale	PUR esente da alogenici
Raggio di curvatura min., mobile	15 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., fisso	10 x diametro cavo
Materiale della guaina	PUR	Diametro esterno	6.4 mm ± 0.25 mm

Dati tecnici generali

Numero di poli	2	Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Tensione nominale	600 V		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		