

CH-SMC-00.33-OVP180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, Femmina, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m |
| N. d'ordine | 2853620033 |
| Tipo | CH-SMC-00.33-OVP180 |
| GTIN (EAN) | 4064675477518 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Diametro 6.4 mm Peso netto 1 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici del cavo

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------------|
| Lunghezza del cavo | 0.33 m | Tipo di cavi | KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV |
| Colore della guaina | grigio | Resistenza agli olii | Yes |
| Sezione del conduttore | 1.5 mm ² | quantità di fili | 2 |
| Schermato | No | Alogeni | No |
| Isolamento | PP | Campo delle temperature, posa mobile, max. | 90 °C |
| Campo delle temperature, posa mobile, min. | -30 °C | Campo delle temperature, posa fissa, max. | 90 °C |
| Campo delle temperature, posa fissa, min. | -40 °C | Cavo materiale | PUR/ TPE |
| Raggio di curvatura min., mobile | 15 x diametro cavo | Raggio di curvatura min., fisso | 10 x diametro cavo |
| Diametro esterno | 6.4 mm ± 0.25 mm | | |

Dati tecnici del connettore

| | | |
|------------|-----------------------------------|---|
| Connettore | Descrizione del connettore | Connettore 1 |
| | Entrata cavo | straight |
| | Materiale base della custodia | Plastica |
| | Numero di poli | 3 |
| | Tipo | Maschio |
| | Connettore con componenti singoli | SLF 5.08/03/180 SN OR BX SO |
| | Descrizione del connettore | Connettore 2 |
| | Entrata cavo | straight |
| | Materiale base della custodia | Plastica |
| | Numero di poli | 3 |
| | Tipo | Femmina |
| | Connettore con componenti singoli | BLF 5.08HC/03/180 SN OR BX SO |

Dati tecnici generali

Numero di poli 2 Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Tensione nominale 600 V Corrente nominale 18.5 A
Grado di protezione IP20

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02

