

VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità | 91 mm | Profondità (pollici) | 3.5827 inch |
| Larghezza | 18 mm | Larghezza (pollici) | 0.7087 inch |
| Peso netto | 128 g | | |

Temperature

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...85 °C |
| Umidità | Umidità rel. 5 - 95% | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati nominali IEC / EN

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| Numero di poli | 1 | Corrente di fuga in Un | 0.3 mA |
| Tensione nominale (AC) | 550 V | Rete a bassa tensione | IT senza N |
| Tipo di tensione | AC | Protezione | Nessun fusibile necessario ≤ 160 A gG |
| Campo di frequenze, max. | 60 Hz | Campo di frequenze, min. | 50 Hz |
| Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 μs) (L-PE) | 12.5 kA | Tensione permanente massima, Uc (AC) | 550 V |
| Coordinamento energetico | Tipo I, Tipo II, Tipo III | Corrente di scarica In (8/20 μs) filo-PE | 20 kA |
| Corrente di scarica I _{max} . (8/20 μs) filo-PE | 50 kA | Livello di protezione Up con IN (L/N-PE) | ≤ 4 kV |
| Corrente nominale di cortocircuito ISCCR25 kA | | Prefusibile integrato | No |

Dati generali

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Indicatore ottico di funzionamento | No | Segmento | Ripartizione di energia |
| Versione | Protezione contro le sovratensioni | Forma | Insta IP20 |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | arancione |
| Grado di protezione | IP20 installato | Altitudine di esercizio | ≤ 2000 m |

Isolamento secondo EN 50 178

Grado di lordura 2

Dati di collegamento

| | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------|
| Tipo di collegamento | Collegamento ad innesto | Sezione di collegamento cavo, rigido, max. | 35 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 25 mm ² max. | | | |

VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati elettrici**

Tipo di tensione AC

Dati generali

Numero di poli 1 Grado di protezione IP20 installato
Colori arancione


Garanzia

Periodo 5 anni

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001457 | ETIM 9.0 | EC001457 |
| ETIM 10.0 | EC001457 | ECLASS 14.0 | 27-17-12-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-12-04 | | |

Simbolo elettrico



Schematic circuit diagram

VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SDIS 1.0X5.5X125 | Versione | |
| N. d'ordine | 2749850000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: | |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 | 125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm | |
| CPZ | 1 ST | | |

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | ESG 6/15 K MC NE WS | Versione | |
| N. d'ordine | 1880100000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 15 mm, PA 66, Colori: bianco, | |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | autoadesivo | |
| CPZ | 200 ST | | |

Serie VPU

Ampia scelta di accessori per tutta la gamma

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | VPU LOCKING CLIP L | Versione | |
| N. d'ordine | 2735070000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118816402 | | |
| CPZ | 10 ST | | |