



Ampia scelta di accessori per tutta la gamma

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2855300000
Tipo	PLUG VPU AC
GTIN (EAN)	4064675533283
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	21.5 mm	Profondità (pollici)	0.8465 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch
Larghezza	11.6 mm	Larghezza (pollici)	0.4567 inch
Peso netto	2.1 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
--------------------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Tensione nominale (AC)	250 V
------------------------	-------

Dati di collegamento serraggio remoto

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.14 mm ² min.	Lunghezza di spelatura	8 mm
Tipo di collegamento	PUSH IN	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1.5 mm ² max.

Dati generali

Versione	Spina, stampato	Colori	nero
----------	-----------------	--------	------

Dati generali

Colori	nero
--------	------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		