

**RC M P2 M20 SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2860650000
Tipo	<a href="#">RC M P2 M20 SP</a>
GTIN (EAN)	4064675576662

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N&deg; Certificato (cULus) E307231

## Dimensioni e pesi

Diametro	20 mm	Peso netto	12 g
----------	-------	------------	------

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio	-25 °C...125 °C

Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
-------------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzioneEsenzione RoHS (se applicabile/nota) 6cREACH SVHC Lead 7439-92-1SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	2	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Ottone	LED	No
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale base della custodia	PA 66
Diametro del cavo, max.	13 mm	Diametro del cavo, min.	7 mm
Materiale dei contatti	Ottone	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	17.5 A	Grado di protezione	IP68
Genere di contatto	Maschio	Collegamento schermato	Nessuno
Materiale anello filettato	Plastica	Sezione di collegamento, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Dati generali

Numero di poli	2	Filettatura del collegamento	M20
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Materiale base della custodia	PA 66		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**Accessori****Utensile di montaggio connettore tondo M20**

Utensile:  
questo utensile è ideale per installare i connettori integrati M20.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MTA RC	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2884950000</a>		
GTIN (EAN)	4064675852070		
CPZ			

**Spina di collegamento - sistema a vite**

I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RC F P2 SP	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2903200000</a>		
GTIN (EAN)	4099986122376		
CPZ			

**M20**

Calotte di protezione adatte alla famiglia FieldPower e WIPL con connettori tondi

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PC RC M	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2820090000</a>		
GTIN (EAN)	4064675591405		
CPZ			