

**IE-T0-RJ12-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Versione    | Mounting rail outlet, RJ12, IP20 |
| N. d'ordine | <a href="#">2861240000</a>       |
| Tipo        | IE-T0-RJ12-C                     |
| GTIN (EAN)  | 4064675579236                    |
| CPZ         | 10 Pieza                         |

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 15 g

**Temperature**Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...80 °C  
Temperatura di posa**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**

|                               |          |                         |               |
|-------------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| Collegamento 1                | RJ12     | Collegamento 2          | RJ12          |
| Cablaggio                     | Raccordo | Colori                  | beige, nero   |
| Materiale base della custodia | Plastica | Superficie dei contatti | Oro su nichel |
| Tipo di montaggio             | TS 35    | Schermatura             | non schermate |
| Grado di protezione           | IP20     | Cicli di inserimento    | ≥ 200         |

**Standard generali**

Connettori a norma TIA-1096-A

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ETIM 10.0   | EC000313    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 |             |             |

## Disegni

