

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
N. d'ordine	2873880000
Tipo	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647645
CPZ	10 Pieza

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	58 mm	Altezza (pollici)	2.2835 inch
Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0.8661 inch
Peso netto	50 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...90 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Elemento fusibile

Collegamento fusibile standard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Corrente	30 A
Tensione DC nominale	1500 V	Potere d'interruzione di dimensionamento	10 kA
Materiale dei contatti	Argentato	Dissipazione di calore, max.	9.8 W

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

