

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (centro di lavorazione dell'etichettatura)

- Siglatura rapida ed efficiente dei dispositivi
- Allineamento assistito dal laser
- Funzionamento ergonomico mediante interruttore a pedale
- Elevata precisione di ripetizione
- Controllato tramite Weidmüller M-Print PRO© software

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sistema di siglatura, Trasferimento termico, 300 DPI, MultiMark, Etichette, Rotoli di etichette
N. d'ordine	2878190000
Tipo	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
CPZ	1 Pieza

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	648 mm	Profondità (pollici)	25.5118 inch
Posizione verticale	785 mm	Altezza (pollici)	30.9054 inch
Larghezza	466 mm	Larghezza (pollici)	18.3464 inch
Peso netto	22000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

sistemi di siglatura

Tipo di cartellino	MultiMark, Etichette, Rotoli di etichette	Requisiti del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Processo di stampa	Trasferimento termico	Interfaccia	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Tensione di alimentazione	100...240 V AC
Sistema operativo	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Velocità di stampa	max. 150 mm/s
Risoluzione di stampa, max.	300 DPI	Funzionamento a batteria	No
Download	M-Print PRO	Dotazione	Cavo USB, Connettore Euro, Spina UK, Connettore maschio US, Manuale, NASTRO MM-TB 25/360 SW Nastro a colori, DVD con software M-Print® PRO, Nucleo nastro a colori, Rullo di stampa, Applicatore, incl. unità laser e timbro, Piedini di montaggio, Interruttore a pedale, SMark

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005090000	Nastro a colori	
GTIN (EAN)	4050118390216		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione	
N. d'ordine	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
CPZ	1 ST		