

APP ITB 4 BB BL VI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A, Terminale	
N. d'ordine	<u>2881650000</u>	
Tipo	APP ITB 4 BB BL VI	
GTIN (EAN)	4064675674368	
CPZ	20 Pieza	



APP ITB 4 BB BL VI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	54 mm	Profondità (pollici)	2.126 inch	
Posizione verticale	109 mm	Altezza (pollici)	4.2913 inch	
Larghezza	3 mm	Larghezza (pollici)	0.1181 inch	
Peso netto	7.56 g			
Temperature				
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C	
		remperatura a cocretato comunacy, mara		
Conformità ambientale del pi	rodotto			
0				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	% 		
Aaltri dati tecnici			_	
bloccabile	Sì			
Dati dei materiali				
			1	
Materiale di base	Wemid	Colori	blu	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			