


THM SE-W 50 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con le etichette di sicurezza neutre, la marcatura a norma ISO 7010 può ora essere applicata in modo semplice e flessibile.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 50 x 50 mm, giallo |
| N. d'ordine | 2885640000 |
| Tipo | THM SE-W 50 GE |
| GTIN (EAN) | 406467585424 1 |
| CPZ | 250 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.1 mm | Profondità (pollici) | 0.0039 inch |
| Posizione verticale | 50 mm | Altezza (pollici) | 1.9685 inch |
| Larghezza | 50 mm | Larghezza (pollici) | 1.9685 inch |
| Peso netto | 0.77 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------------|
| Adesivo | Adesivo di poliacrilato | Versione | autoadesivo |
| Larghezza | 50 mm | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 110 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -50 °C |
| Colori | giallo | Alogeni | Sì |
| Materiale di base | pellicola di vinile | Caratteri stampati | Neutro |
| Approvazione secondo UL 969 | Sì | | |


Marcatori per apparecchi

| | |
|---------|----|
| Alogeni | Sì |
|---------|----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Disegni



THM SE-W 50 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM 76/360 SW | Versione | |
| N. d'ordine | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versione | |
| N. d'ordine | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versione | |
| N. d'ordine | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| CPZ | 1 ST | | |