

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con le etichette di sicurezza neutre, la marcatura a norma ISO 7010 può ora essere applicata in modo semplice e flessibile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 25 x 25 mm, blu
N. d'ordine	2885660000
Tipo	THM SE-M 25 BL
GTIN (EAN)	4064675854265
CPZ	250 Pieza

Dati tecnici
Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0.9842 inch
Peso netto	0.41 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo
Larghezza	25 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	110 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Colori	blu	Alogeni	Sì
Materiale di base	pellicola di vinile	Caratteri stampati	Neutro
Approvazione secondo UL 969	Sì		

Marcatori per apparecchi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versione	
N. d'ordine	2005040000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390025		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione	
N. d'ordine	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
CPZ	1 ST		