Foglio dati

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Con le etichette di sicurezza neutre, la marcatura a norma ISO 7010 può ora essere applicata in modo semplice e flessibile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 50 x 50 mm, Rosso-bianco
N. d'ordine	2885700000
Tipo	THM SE-P 50 RT/WS
GTIN (EAN)	4064675854302
CPZ	250 Pieza

Foglio dati

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1.9685 inch
Larghezza	50 mm	Larghezza (pollici)	1.9685 inch
Peso netto	0.95 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo
Larghezza	50 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	110 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Colori	Rosso-bianco	Alogeni	Sì
Materiale di base	pellicola di vinile	Caratteri stampati	Neutro
Approvazione secondo UL 969	Sì		

Marcatori per apparecchi

Alogeni	Sì

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

THM SE-P 50 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versione
N. d'ordine	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione
N. d'ordine	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
CPZ	1 ST	