

ESG-LP 6/17 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Dati generali per l'ordinazione

	·
Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 17 mm, giallo
N. d'ordine	<u>2885790000</u>
Tipo	ESG-LP 6/17 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854395
CPZ	24000 Pieza



ESG-LP 6/17 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conforme		
'		
0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch
6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch
17 mm	Larghezza (pollici)	0.6693 inch
0.01 g		
	0.05 mm 6 mm 17 mm	0.05 mm Profondità (pollici) 6 mm Altezza (pollici) 17 mm Larghezza (pollici)

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo, esente da alogeni
Larghezza	17 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	giallo	Alogeni	No
Materiale di base	Poliammide	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì		

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Versione catalogo / Disegni



Disegni

ESG-LP 6/17 MM GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

