


ESG-LP 9/20 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 9 x 20 mm, giallo
N. d'ordine	2885850000
Tipo	ESG-LP 9/20 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854456
CPZ	15000 Pieza

ESG-LP 9/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0.3543 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	0.01 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo, esente da alogeni
Larghezza	20 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	giallo	Alogeni	No
Materiale di base	Poliammide	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì		

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

