

# **ESG-LP 10/20 MM WS**



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 10 x 20 mm, bianco
N. d'ordine	<u>2885870000</u>
Tipo	ESG-LP 10/20 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854470
CPZ	15000 Pieza



# **ESG-LP 10/20 MM WS**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_			
Omo	loga	zio	ni

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0.3937 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	0.01 a		

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo, esente da alogeni
Larghezza	20 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco	Alogeni	No
Materiale di base	Poliammide	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	Sì		

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	No	

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Versione catalogo / Disegni



# **ESG-LP 10/20 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

