

SDQ T HANDLE T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I conduttori crimpati possono essere fissati, nei rispettivi punti di connessione, mediante tecnica ad innesto diretto o con viti. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili per avvitare.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
N. d'ordine	2888330000
Tipo	SDQ T HANDLE T20
GTIN (EAN)	4064675875376
CPZ	1 Pieza

SDQ T HANDLE T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Diámetro	20 mm	Peso netto	43.12 g
----------	-------	------------	---------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Chiave a brugola, T20	Versione	Impugnatura a T
----------------------	-----------------------	----------	-----------------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Chiave esagonale	Grandezza	T20
Lunghezza della lama	150 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		