

## **SDQ T HANDLE T27**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



I conduttori crimpati possono essere fissati, nei rispettivi punti di connessione, mediante tecnica ad innesto diretto o con viti. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili per avvitare.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 150 mm
N. d'ordine	<u>2888350000</u>
Tipo	SDQ T HANDLE T27
GTIN (EAN)	4064675875390
CPZ	1 Pieza



## **SDQ T HANDLE T27**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

ECLASS 15.0

Dimensioni e pesi				
Diametro	27 mm	Peso netto	61.8 g	
Conformità ambientale	del prodotto			
Stato conformità RoHS	Non interessato			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati tecnici				
Descrizione articolo	Chiave a brugola, T27	Versione	Impugnatura a T	
PW63 Manutenzione-U	tensile avvitatore			
Forma	Chiave esagonale	Lunghezza della lama	150 mm	
		<del>-</del>		
ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818	
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818	
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27	
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27	
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27	
ECLASS 13.0	21-04-02-27	ECLASS 14.0	21-04-02-27	

21-04-02-27

Versione catalogo / Disegni