

ALEP DT 2.5 2C BL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 66.3 mm, Larghezza: 2 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
N. d'ordine	<u>2898840000</u>
Tipo	ALEP DT 2.5 2C BL
GTIN (EAN)	4064675904441
CPZ	20 Pieza

Versione catalogo / Disegni



ALEP DT 2.5 2C BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-01

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

O				
Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
D (10)	00.4	D (15) (15)	4.4457: 1	
Profondità	29.1 mm	Profondità (pollici)	1.1457 inch	
Posizione verticale	66.3 mm	Altezza (pollici)	2.6102 inch	
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch	
Peso netto	1.99 g			
Temperature				
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C	
		polataia a ocoroizio continuo, max.		
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.019 kg CO2 eq.			
Aaltri dati tecnici				
bloccabile	No			
Dati dei materiali				
Materiale di base	Wemid	Colori	blu	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	

ECLASS 15.0

27-25-03-01

ECLASS 14.0

Versione catalogo / Disegni