

ALEP DT 2.5 3C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posi- zione verticale: 77.6 mm, Larghezza: 2 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
N. d'ordine	<u>2898850000</u>
Tipo	ALEP DT 2.5 3C
GTIN (EAN)	4064675904458
CPZ	20 Pieza



ALEP DT 2.5 3C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	'		
Profondità	40.5 mm	Profondità (pollici)	1.5945 inch
Posizione verticale	77.6 mm	Altezza (pollici)	3.0551 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	2.61 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
Conformità ambientale del m			
Conformità ambientale del pr	σαστισ		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	6	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.026 kg CO2 eq.	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	No		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	beige scuro
Classe d imiammabilità OL 94	V-O		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 15.0	27-25-03-01
LULAUU 14.U	∠ / -∠U-UJ-U I	LULAGG 10.0	∠1-∠U-U3-U1