

RC M P2 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2903190000
Tipo	RC M P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122369

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E307231

Dimensioni e pesi

Diametro	20 mm	Peso netto	20 g
----------	-------	------------	------

Temperature

Temperatura di magazzino		Temperatura ambiente	-25 °C...125 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...60 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	2	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	Ottone	LED	No
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale base della custodia	PA 66
Diametro del cavo, max.	13 mm	Diametro del cavo, min.	7 mm
Materiale dei contatti	Ottone	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²	Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	17.5 A	Grado di protezione	IP68
Genere di contatto	Maschio	Collegamento schermato	Nessuno
Materiale anello filettato	Plastica	Sezione di collegamento, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento, min.	0.5 mm ²		

Dati generali

Numero di poli	2	Filettatura del collegamento	M20
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Materiale base della custodia	PA 66		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Accessori**Utensile di montaggio connettore tondo M20**

Utensile:
questo utensile è ideale per installare i connettori integrati M20.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MTA RC	Versione	
N. d'ordine	2884950000		
GTIN (EAN)	4064675852070		
CPZ			

Spina di collegamento - sistema a vite

I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RC F P2 SP	Versione	
N. d'ordine	2903200000		
GTIN (EAN)	4099986122376		
CPZ			

Connettori DC

I connettori circolari con sistema a vite sono caratterizzati dal loro design compatto. Ciò consente loro di essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Sono disponibili sia come spine di collegamento che come prese.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RC F P2 M20 SP	Versione	
N. d'ordine	2860640000		
GTIN (EAN)	4064675576655		
CPZ			

M20

Calotte di protezione adatte alla famiglia FieldPower e WIPL con connettori tondi

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PC RC M	Versione	
N. d'ordine	2820090000		
GTIN (EAN)	4064675591405		
CPZ			