

**PZ 2.5 S ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	<a href="#">2903660000</a>
Tipo	PZ 2.5 S ZERT
GTIN (EAN)	4099986027015
CPZ	1 Pieza

### Dati tecnici

#### Dimensioni e pesi

Profondità	31 mm	Profondità (pollici)	1.2205 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2.7559 inch
Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Lunghezza	160 mm	Lunghezza (pollici)	6.2992 inch
Peso netto	290.14 g		

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

#### Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------	--

#### Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale		

#### Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 26	Area di crimpatura , max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		