

PZ 2.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	0.14mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	2903690000
Tipo	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
CPZ	1 Pieza

PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensioni e pesi

Profondità	31 mm
Posizione verticale	70 mm
Larghezza	160 mm
Lunghezza	160 mm
Peso netto	290.6 g

Profondità (pollici)	1.2205 inch
Altezza (pollici)	2.7559 inch
Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Lunghezza (pollici)	6.2992 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------	---

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.14 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastica	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 26	Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.14 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		