


VPU AC FB 16-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2904360000
Tipo	VPU AC FB 16-2
GTIN (EAN)	4099986009769
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	14.7 mm	Profondità (pollici)	0.5787 inch
Posizione verticale	16.8 mm	Altezza (pollici)	0.6614 inch
Larghezza	108 mm	Larghezza (pollici)	4.252 inch
Peso netto	6.58 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Numero di poli 2

Dati generali

Colori grigio

Dati di collegamento

Passo in mm (P) 17.80 mm

Dati generali

Numero di poli 2 Colori grigio

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		