

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2904470000
Tipo	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
CPZ	1 Pieza

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	54.3 mm	Profondità (pollici)	2.1378 inch
Posizione verticale	220.4 mm	Altezza (pollici)	8.6771 inch
Larghezza	12.5 mm	Larghezza (pollici)	0.4921 inch
Peso netto	160 g		

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -25 °C...55 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Numero di poli	5	Contatto di segnalazione	No
Tensione nominale (AC)	240 V	Corrente di dimensionamento IN	101 A
Tipo di tensione	AC	Protezione	NH00, 100 A gG
Adatto a	varie	Corrente operativa, I _{max} .	125 A
Prefusibile integrato	No		

Dati generali

Indicatore ottico di funzionamento	No	Forma	spina di riduzione
Colori	grigio	Adatto a	varie
Grado di protezione	IP20 installato	Guida equipaggiata	Barra conduttrice
Altitudine di esercizio	≤ 2000 m		

Isolamento secondo EN 50 178

Grado di lordura 3

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura	18 mm	Tecnica di collegamento cavi	Molla autobloccante
Tipo di collegamento	PUSH IN	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	6 mm ²
Campo di sezioni, min.	1.5 mm ²	Campo di sezioni, max.	25 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	25 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	25 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	16 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, max.	25 mm ²

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati elettrici**

Tipo di tensione	AC	Corrente nominale	101 A
------------------	----	-------------------	-------

Dati generali

Numero di poli	5	Grado di protezione	IP20 installato
Colori	grigio		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		