

**V-ZPA TERMINAL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2904470000
Tipo	<a href="#">V-ZPA TERMINAL</a>
GTIN (EAN)	4099986010352
CPZ	1 Pieza

**V-ZPA TERMINAL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	54.3 mm	Profondità (pollici)	2.1378 inch
Posizione verticale	220.4 mm	Altezza (pollici)	8.6771 inch
Larghezza	12.5 mm	Larghezza (pollici)	0.4921 inch
Peso netto	160 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -25 °C...55 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati nominali IEC / EN**

Numero di poli	5	Contatto di segnalazione	No
Tensione nominale (AC)	240 V	Corrente di dimensionamento IN	101 A
Tipo di tensione	AC	Protezione	NH00, 100 A gG
Corrente operativa, Imax.	125 A	Prefusibile integrato	No

**Dati generali**

Indicatore ottico di funzionamento	No	Forma	spina di riduzione
Colori	grigio	Grado di protezione	IP20 installato
Guida equipaggiata	Barra conduttrice	Altitudine di esercizio	≤ 2000 m

**Isolamento secondo EN 50 178**

Grado di lordura 3

**Dati di collegamento**

Lunghezza di spellatura	18 mm	Tecnica di collegamento cavi	Molla autobloccante
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	6 mm <sup>2</sup>	Campo di sezioni, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Campo di sezioni, max.	25 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	25 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1.5 mm <sup>2</sup> min.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	25 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1.5 mm <sup>2</sup> AEH (DIN 46228-1), min.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.	16 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento, semirigida, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, max.	25 mm <sup>2</sup>		

**V-ZPA TERMINAL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dati elettrici**

Tipo di tensione	AC	Corrente nominale	101 A
------------------	----	-------------------	-------

**Dati generali**

Numero di poli	5	Grado di protezione	IP20 installato
Colori	grigio		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		