Foglio dati

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	TwinMark, Segnafili e segnacavi, 2.4 - 4.8 mm, bianco
N. d'ordine	2904830000
Tipo	HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685314
CPZ	1 Pieza

Foglio dati

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.77 mm	Profondità (pollici)	0.0303 inch
Larghezza	7.6 mm	Larghezza (pollici)	0.2992 inch
Lunghezza	75000 mm	Lunghezza (pollici)	2952.75 inch
Peso netto	732 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	
Larghezza	7.6 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C	
Colori	bianco	
Alogeni	No	
Lunghezza	75000 mm	
Materiale di base	Poliolefina	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Guaina termoretraibile in bobina
stampante compatibile		
Numero di marcatori per combinazione	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm²	Diametro esterno del conduttore, max.	4.8 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2.4 mm	Diametro esterno conduttore	2.4 - 4.8 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.75 - 4 mm²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versione
N. d'ordine	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
CPZ	1 ST	