

IE-EBR-SMARTCARD-SR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Router di sicurezza industriale Weidmüller

- Reti protette
- Ispezione dei pacchetti con stato Firewall
- IP/Port- forwarding
- Segmentazione della rete
- Facilità di integrazione delle reti di macchine nelle reti di produzione mediante 1: 1 NAT
- Manutenzione a distanza semplice e sicura con il servizio di accesso remoto u-link di Weidmüller
- Consentire architetture di rete modulari e a prova di futuro con ciclo statico e dinamico
- Comunicazione sicura via Internet tramite IPsec e Open-VPN
- Collegamento internet affidabile, anche senza accesso internet in loco, grazie al modem cellulare integrato 4G/LTE
- Flessibilità completa grazie alle interfacce Fast Ethernet e Gigabit Ethernet da 2 a 4 porte.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Router smartcard,
N. d'ordine	2909820000
Tipo	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	409998622736 1
CPZ	1 Pieza

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 6 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Supportato nel modello di router	Revisione hardware	AA
	Modello di router supportato	IE-SR-4GT , IE-SR-4GT-LTE/4G-EU , IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
	Revisione hardware	AI
	Modello di router supportato	IE-SR-4TX
	Revisione hardware	AJ
	Modello di router supportato	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU , IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Finalità d'uso	Revisione hardware	AA
	Modello di router supportato	IE-SR-4GT-M
Finalità d'uso	Scheda di memoria per salvare e caricare un file di configurazione di un router	

Nota importante

Informazioni sul prodotto Si noti la compatibilità della revisione hardware del router con la scheda SCM.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Ethernet



- Adatti per cat. 5 (fino a 100 MHz) e cat. 6 (fino a 250 MHz classe E)
- Adatti per PoE+ (secondo IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Tipo 3 e 4)
- Protezione di tutte le coppie di cavi
- Collegamento tramite prese RJ45
- Custodia in metallo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VDATA CAT6	Versione	
N. d'ordine	1348590000		Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002		802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
CPZ	1 ST		

Kit per il montaggio equipaggiamento su rack 19"

- Per il montaggio di apparecchi da guida di supporto DIN su rack 19"



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RM-KIT	Versione	
N. d'ordine	1241440000		Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154		
CPZ	1 ST		

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Industrial Security Router



Router di sicurezza industriale Weidmüller

- Reti protette
- Ispezione dei pacchetti con stato Firewall
- IP/Port- forwarding
- Segmentazione della rete
- Facilità di integrazione delle reti di macchine nelle reti di produzione mediante 1: 1 NAT
- Manutenzione a distanza semplice e sicura con il servizio di accesso remoto u-link di Weidmüller
- Consentire architetture di rete modulari e a prova di futuro con ciclo statico e dinamico
- Comunicazione sicura via Internet tramite IPsec e OpenVPN
- Collegamento internet affidabile, anche senza accesso internet in loco, grazie al modem cellulare integrato 4G/ LTE
- Flessibilità completa grazie alle interfacce Fast Ethernet e Gigabit Ethernet da 2 a 4 porte.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-SR-4GT	Versione
N. d'ordine	2873910000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Versione
N. d'ordine	2873920000	Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda
GTIN (EAN)	4064675647683	integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
CPZ	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Tipo	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Versione
N. d'ordine	2873930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda
GTIN (EAN)	4064675647690	integrato (4G/3G), Modello US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
CPZ	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Tipo	IE-SR-4GT-M	Versione
N. d'ordine	2990450000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-SR-4TX	Versione
N. d'ordine	2751270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Versione
N. d'ordine	2751280000	Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato
GTIN (EAN)	4050118899962	(4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
CPZ	1 ST	IP30, -30 °C...70 °C
Tipo	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Versione
N. d'ordine	2739630000	Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato
GTIN (EAN)	4050118890365	(4G/3G), Modello globale, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
CPZ	1 ST	IP30, -30 °C...70 °C