

DTLE 2.5/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Elemento di bloccaggio (Morsetto), Wemid, rosso
N. d'ordine	2910530000
Tipo	DTLE 2.5/4
GTIN (EAN)	4099986519466
CPZ	25 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	34.4 mm	Profondità (pollici)	1.3543 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0.4331 inch
Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0.1575 inch
Peso netto	0.37 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	rosso
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Disegni

