

CRIMPFIX R VARIO PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice
N. d'ordine	2912420000
Tipo	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
CPZ	1 Pieza

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	485 mm	Profondità (pollici)	19.0944 inch
Posizione verticale	565 mm	Altezza (pollici)	22.2441 inch
Larghezza	335 mm	Larghezza (pollici)	13.189 inch
Peso netto	22000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Comando	Elettropneumatico	Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²
Sezione del terminale, min.	0.5 mm ²	Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²	Materiali di consumo	Capicorda tubiformi su bobina

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		