

CA 100 DUO S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crim- patrice
N. d'ordine	<u>2912430000</u>
Tipo	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
CPZ	1 Pieza



CA 100 DUO S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazion	

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	550 mm	Profondità (pollici)	21.6535 inch
Posizione verticale	440 mm	Altezza (pollici)	17.3228 inch
Larghezza	415 mm	Larghezza (pollici)	16.3386 inch
Peso netto	42000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	4 - 6 mm ² (10 mm ² opz.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opz.)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 3 s	Crimpatura	Trapezoidale
Sezione del terminale, max.	10 mm ²	Sezione del terminale, min.	4 mm ²
Area di crimpatura , max.	10 mm ²	Area di crimpatura , min.	4 mm ²
Lunghezza di crimpatura	6 - 18 mm	Materiali di consumo	con collari isolanti
Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Versione catalogo / Disegni