

**CA 100 DUO S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice
N. d'ordine	<a href="#">2912430000</a>
Tipo	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	550 mm	Profondità (pollici)	21.6535 inch
Posizione verticale	440 mm	Altezza (pollici)	17.3228 inch
Larghezza	415 mm	Larghezza (pollici)	16.3386 inch
Peso netto	42000 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	4 - 6 mm <sup>2</sup> (10 mm <sup>2</sup> opz.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opz.)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 3 s	Crimpatura	Trapezoidale
Sezione del terminale, max.	10 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	4 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura, max.	10 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura, min.	4 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di crimpatura	6 - 18 mm	Materiali di consumo	con collari isolanti
Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**Accessori****Accessori / ricambi**

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2912450000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4099986536029	
CPZ	1 ST	
Tipo	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2912440000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4099986536012	
CPZ	1 ST	