

**CA 100 DUO S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice
N. d'ordine	<a href="#">2912430000</a>
Tipo	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
CPZ	1 Pieza

**CA 100 DUO S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	550 mm	Profondità (pollici)	21.6535 inch
Posizione verticale	440 mm	Altezza (pollici)	17.3228 inch
Larghezza	415 mm	Larghezza (pollici)	16.3386 inch
Peso netto	42000 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione  
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c, 7a, 7cl  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Macchine automatiche spellafili e crimpatrici**

Campo di isolamento	4 - 6 mm <sup>2</sup> (10 mm <sup>2</sup> opz.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opz.)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 3 s	Crimpatura	Trapezoidale
Sezione del terminale, max.	10 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, min.	4 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , max.	10 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura , min.	4 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di crimpatura	6 - 18 mm	Materiali di consumo	con collari isolanti
Collegamento dell'aria compressa	5 - 5,5 bar	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**CA 100 DUO S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Accessori / ricambi**

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2912450000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4099986536029	
CPZ	1 ST	
Tipo	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2912440000</a>	Macchine automatiche, Ricambio
GTIN (EAN)	4099986536012	
CPZ	1 ST	