

URS CA 100 DUO S 4+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche, Ricambio
N. d'ordine	2912440000
Tipo	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
CPZ	1 Pieza

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 100 mm Altezza (pollici) 3.937 inch
Peso netto 1500 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Sezione del terminale, max. 10 mm² Sezione del terminale, min. 4 mm²
Materiali di consumo con collari isolanti

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01