


**THM WO VIN 25.4/63 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2912620000
Tipo	<a href="#">THM WO VIN 25.4/63 WS</a>
GTIN (EAN)	4099986536791
CPZ	1500 Pieza

## THM WO VIN 25.4/63 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.0012 inch
Posizione verticale	25.4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Larghezza	63.5 mm	Larghezza (pollici)	2.5 inch
Peso netto	0.38 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	63.5 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	bianco
Alogeni	No	Materiale di base	Pellicola in poliestere
Caratteri stampati	senza	Numero per rotolo	1500

## Segnafi e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	113 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, max.	12 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		