


THM MT30X 17.5/8 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 8 x 17.5 mm, giallo
N. d'ordine	2912630000
Tipo	THM MT30X 17.5/8 GE
GTIN (EAN)	409998653682 1
CPZ	2500 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità 0.08 mm	Profondità (pollici) 0.0031 inch
Posizione verticale 8 mm	Altezza (pollici) 0.315 inch
Larghezza 17.5 mm	Larghezza (pollici) 0.689 inch
Peso netto 0.04 g	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo Acrilato	
Versione autoadesivo	
Larghezza 17.5 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0	
Campo delle temperature di impiego, max. 150 °C	
Campo delle temperature di impiego, min. -40 °C	
Colori giallo	
Alogeni No	
Materiale di base poliestere	
Caratteri stampati senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio Forma di fornitura	Etichetta in bobina
stampante compatibile	
Numero di marcatori per combinazione 1 Label reel = Device markers	
Numero per rotolo 2500	

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001288	ETIM 9.0 EC001288	
ETIM 10.0 EC001288	ECLASS 14.0 27-28-11-04	
ECLASS 15.0 27-28-11-04		