



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi scolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 7 mm, 7 mm, No
N. d'ordine	<a href="#">2919630000</a>
Tipo	H0,34/7
GTIN (EAN)	4099986576759
CPZ	1000 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	7 mm	Altezza (pollici)	0.2756 inch
Diametro	1.8 mm	Peso netto	0.02 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Versione	Standard
----------	----------

**Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.85 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	7 mm
Diametro del collare (D2)	1.8 mm	L1 in mm	7.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22	Lunghezza di spellatura	7 mm
Sezione di collegamento cavo	0.34 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

