

H0,34/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 7 mm, 7 mm, No
N. d'ordine	2919630000
Tipo	H0,34/7
GTIN (EAN)	4099986576759
CPZ	1000 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	7 mm	Altezza (pollici)	0.2756 inch
Diametro	1.8 mm	Peso netto	0.02 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Versione	Standard
----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.85 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	7 mm
Diametro del collare (D2)	1.8 mm	L1 in mm	7.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22	Lunghezza di spellatura	7 mm
Sezione di collegamento cavo	0.34 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegni

